

Garant**KNUX 160410L, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	251038 HB7020
GTIN	4045197711175
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Rază la colț	1 mm
Sfărâmător de așchii	SM
Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	2,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB7020
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160410L
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

