

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250042 25/12
GTIN	4045197710970
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Mărimea plăcuței	12 mm
Set de arcuri	259044 2
Cod ISO Suport	A25T PCKNR/L12
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	32 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Decalaj central L_3	17 mm
Pârghie cu articulație	259015 2
Portplăcuță	259031 2
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 8
Lungimea totală L	300 mm
Înălțime de strângere L_2	23 mm
Unghi de reglare κ	75 grad
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	$3 \times D$

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 8	259018 8
Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 2	259018 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 2	259031 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Pârgă cu articulație Tip 2	259015 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500