

Garant
CNMM 120408, Categorie: HB7020


Date comandă

Numărul de comandă	250452 HB7020
GTIN	4045197711243
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMM 120408 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de aşchii: SR

 Adâncime de tăiere a_p : 2 - 10 mm

 Avans f : 0,4 - 1,2 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 300 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	SR
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 300 m/min
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	2 - 10 mm

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire