

Garant
CNMG 120408, Categorie: HB7020


Date comandă

Numărul de comandă	250322 HB7020
GTIN	4045197711199
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120408 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de aşchii: SG

 Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 8 mm

 Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 300 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 8 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 300 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de aşchii	SG
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire