

**Garant****CNMM 120412, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250453 HB7020
GTIN	4045197711250
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMM 120412 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmbător de așchii: SR

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 2 - 10 mmAvans  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 300 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	2 - 10 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 300 m/min
Sfărâmbător de așchii	SR
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,4 - 1,2 mm/rot
Rază la colț	1,2 mm

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire