

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 32/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250042 32/12
GTIN	4045197710987
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	40 mm
Portplăcuță	259031 2
Decalaj central L_3	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Set de știfturi elastice	259047 2
Cod ISO Suport	A32U PCKNR/L12
Mărimea plăcuței	12 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Pârghie cu articulație	259015 2
Set de arcuri	259044 2
Lungimea totală L	350 mm
Înălțime de strângere L_2	31 mm
Unghi de reglare κ	75 grad
Ø cozii D_s	32 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 2	259018 2
Portplăcuță Tip 2	259031 2
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Pârgă cu articulație Tip 2	259015 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500