

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251016 25/16
GTIN	4045197711571
Clasa articolului	21T

Descriere**Notă:**

Utilizare cu plăcuța amovibilă KNUX 1604..L.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	KNUX 1604.. R/L
Decalaj central L ₃	20,5 mm
Set de arcuri	259044 3
Mărimea plăcuței	16 mm
Gheară de strângere	259038 17
Cod ISO Suport	A25T CKUNR/L16
Șurub pentru gheară	259021 3
Știft	259049 4
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	36 mm
Lungimea totală L	300 mm
Înălțime de strângere L ₂	23 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D _s	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta

Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Gheară de strângere Tip 17	259038 17
Șurub pentru gheara de strângere Tip 3	259021 3
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 4 mm	674242 4
Set de arcuri10 bucăți Tip 3	259044 3
Știft Tip 4	259049 4
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600