

Garant**SNMG 120412, Categorie: HB7020**

Date comandă

Numărul de comandă	251226 HB7020
GTIN	4045197711182
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120412 HB7020 Rază la colț: 1,2 mm

Categorie: HB7020

Sfărâmător de așchii: SM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 6 mmAvans f : 0,15 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	SM
Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 6 mm
Categorie	HB7020

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire