

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250043 25/12
GTIN	4045197711526
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Portplăcuță	259031 2
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	32 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 8
Set de arcuri	259044 2
Cod ISO Suport	A25T PCKNR/L12
Set de știfturi elastice	259047 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Pârghie cu articulație	259015 2
Decalaj central $L_3$	17 mm
Lungimea totală L	300 mm
Înălțime de strângere $L_2$	23 mm
Unghi de reglare $\kappa$	75 grad
Ø cozii $D_s$	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Pârghie cu articulație Tip 2	259015 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 8	259018 8
Șurub pentru pârghia cu articulație Tip 2	259018 2
Portplăcuță Tip 2	259031 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500