

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 32/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250043 32/12
GTIN	4045197711533
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A32U PCKNR/L12
Set de arcuri	259044 2
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	40 mm
Set de știfturi elastice	259047 2
Portplăcuță	259031 2
Decalaj central L_3	22 mm
Pârghie cu articulație	259015 2
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungimea totală L	350 mm
Înălțime de strângere L_2	31 mm
Unghi de reglare κ	75 grad
Ø cozii D_s	32 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub pentru pârgă cu articulație Tip 2	259018 2
Pârgă cu articulație Tip 2	259015 2
Portplăcuță Tip 2	259031 2
Set de arcuri 10 bucăți Tip 2	259044 2
Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Hexagon 3 mm	674242 3
Set de știfturi elastice 10 bucăți Tip 2	259047 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500