

**Garant****Cărucior mobil pentru paleți, Platformă de încărcare lxA: 1200X800/Hmm****Date comandă**

Numărul de comandă	919908 1200X800/H
GTIN	4045197711656
Clasa articolului	91T

**Descriere****Execuție:**

Construcție robustă din oțel-cornier cu 4 colțuri de prindere pentru fixarea paleților simpli și boxpaleților metalici. Anvelope din cauciuc elastic cu 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână) și rulmenți pe role. Cu mâner practic de împingere. Mâner ergonomic cu manșon Haptoprene® pentru confort maxim – chiar și cu mâinile ude sau uleoase.

**Aplicație:**

Pentru fixarea paleților simpli și boxpaleților metalici.

**Culoare:**

Argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

Capacitate portantă	1200 kg
Ø roții	160 mm
Materialul roții	Cauciuc masiv elastic
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Număr de roți fixe fără frână	2
Greutate	39 kg

Înălțime	300 mm
Înălțimea platformei de încărcare	245 mm
Lățime	1275 mm
Lățimea platformei de încărcare	1210 mm
Adâncimea platformei de încărcare	810 mm
Adâncime	875 mm
Mâner de împingere	da
Tip produs	Cărucior mobil pentru paleți