



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Podest de lucru din aluminiu cu grătar din oțel, Număr de trepte, inclusiv platformă: 2



Date comandă

Numărul de comandă	966149 2
GTIN	4031405510180
Clasa articolului	98G

Descriere

Execuție:

Construcție tubulară stabilă, sudată, trepte din grătar de oțel sigur la alunecare. Capete de traversă cu papuci din plastic rezistenți la alunecare. Mobil datorită celor 2 role de ridicare. Suprafața de rezemare superioară 550 × 300 mm.

Descriere tehnică

Greutate	8 kg
Suprafață de bază (adâncime)	0,73 m
Suprafață de bază (lățime)	0,69 m
Adâncimea platformei	300 mm
Înălțimea platformei fără balustradă	0,4 m
Accesibilitate	unilateral
Role	da
Lățimea platformei	550 mm

Material	construcție tubulară sudată, trepte din grătar de oțel sigur la alunecare
Execuția treptelor	Treapta
Înălțime de lucru cca.	2,4 m
Număr de trepte, inclusiv platformă	2
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Podest de lucru