



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Podest de lucru din aluminiu cu grătar din oțel, Număr de trepte, inclusiv platformă: 3



Date comandă

Numărul de comandă	966149 3
GTIN	4031405510197
Clasa articolului	98G

Descriere

Execuție:

Construcție tubulară stabilă, sudată, trepte din grătar de oțel sigur la alunecare. Capete de traversă cu papuci din plastic rezistenți la alunecare. Mobil datorită celor 2 role de ridicare. Suprafața de rezemare superioară 550 × 300 mm.

Descriere tehnică

Înălțime de lucru cca.	2,6 m
Suprafață de bază (lățime)	0,73 m
Număr de trepte, inclusiv platformă	3
Suprafață de bază (adâncime)	0,97 m
Greutate	12 kg
Lățimea platformei	550 mm
Role	da
Execuția treptelor	Treapta

Adâncimea platformei	300 mm
Accesibilitate	unilateral
Înălțimea platformei fără balustradă	0,6 m
Material	construcție tubulară sudată, trepte din grătar de oțel sigur la alunecare
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Podest de lucru