

Garant**Freză de copiere lungă, Coadă cilindrică, Ø D: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212603 20
GTIN	4045197712721
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Locaș precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare: $\pm 0,015$ mm.

Aplicație:

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

Oțel – pentru utilizări generale în execuția de matrițe.

Notă:

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv D_w . GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

Descriere tehnică

Lungime Ø d_1	75 mm
Ø d_1	17 mm
Lungimea totală L_{ges}	141 mm
Lungime activă L_1	34 mm
Ø cozii D_s h6	20 mm
Ø tăişului D_c	20 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Număr de dinți Z	2
Răcire interioară	da

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare prin copiere
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Șurub de strângere	219874
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP