

**Garant****Freză de copiere scurtă, Coadă cilindrică, Ø D: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212601 32
GTIN	4045197712677
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Locaș precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare:  $\pm 0,015$  mm.

**Aplicație:**

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

**Oțel** – pentru utilizări generale în execuția de matrițe.

**Notă:**

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv  $D_w$ .

**Descriere tehnică**

Ø tăişului $D_c$	32 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219876 (30IP; 6,0 Nm)
Ø $d_1$	27 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	186 mm
Ø cozii $D_s$ h6	32 mm
Lungime activă $L_1$	100 mm
Număr de dinți Z	2
Răcire interioară	da
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare prin copiere

Schimbare sculă

PowerCard

Tip produs

Freză de copiere

---

**Accesorii**

Șurub de strângere

219876