

**Garant****Freză de copiere scurtă, Coadă cilindrică, Ø D: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212601 8
GTIN	4045197712615
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Locaș precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare:  $\pm 0,015$  mm. Fără răcire interioară.

**Aplicație:**

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

**Oțel** – pentru utilizări generale în execuția de matrițe.

**Notă:**

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv  $D_w$ . GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 0,9** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

**Descriere tehnică**

Lungime activă $L_1$	32 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Ø tăișului $D_c$	8 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	92 mm
Ø $d_1$	7,2 mm
Ø cozii $D_s$ h6	12 mm
Număr de dinți Z	2
Răcire interioară	nu

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare prin copiere
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,9 Nm	211750 0,9
Șurub de strângere	219870