

Garant**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 10 mm, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	212640 ALU
GTIN	4045197712141
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Valori de referință detaliate găsiți în manualul de așchiere GARANT Cod 110020.

· Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare: $\pm 0,015$ mm.

Aplicație:

Plăcuțe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuția de matrițe.

Avans f_z în titan > 850 N/mm²: 0,2 mm

Tip: ALU

Categorie: HU7810

Descriere tehnică

Tip	ALU
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HU7810
Avans f_z în aluminiu cu așchii scurte	0,2 mm
Avans f_z în oțel < 1400 N/mm ²	0,2 mm
Avans f_z în titan > 850 N/mm ²	0,2 mm

Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare