


**Garant****Plăcuță de frezare amovibilă Ø 20 mm, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	212670 ALU
GTIN	4045197712462
Clasa articolului	21A

**Descriere****Execuție:**

**Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.**

· **Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare:  $\pm 0,015$  mm.**

**Aplicație:**

Plăcuțe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuția de matrițe.

Avans  $f_z$  în titan  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

Tip: ALU

Categorie: HU7810

**Descriere tehnică**

Tip	ALU
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HU7810
Avans $f_z$ în aluminiu cu aşchii scurte	0,25 mm
Avans $f_z$ în oțel $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,28 mm
Avans $f_z$ în oțel $< 60$ HRC	0,2 mm

Avans $f_z$ în titan > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare