

Garant**Freză de copiere lungă, Coadă cilindrică, Ø D: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212603 8
GTIN	4045197712684
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Locaș precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare: $\pm 0,015$ mm. Fără răcire interioară.

Aplicație:

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

Oțel – pentru utilizări generale în execuția de matrițe.

Notă:

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv D_w . GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 0,9** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Ø cozii D_s h6	12 mm
Lungime Ø d_1	53 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Ø d_1	7,2 mm
Lungime activă L_1	18,5 mm
Ø tăișului D_c	8 mm
Lungimea totală L_{ges}	110 mm
Număr de dinți Z	2
Răcire interioară	nu

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare prin copiere
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	219871
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,9 Nm	211750 0,9
Șurub de strângere	219870