

**HOLEX****Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 scurt, Ø dornului d1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	306677 32
GTIN	4045197712332
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
  - Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
  - Suprafață de contact a manșonului mărită.
  - Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.
- Cu orificii ale canalului de răcire.

**Aplicație:**

Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

**Livrare:**

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.

**Descriere tehnică**

Ø dornului d <sub>1</sub>	32 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	32
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	24 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32

Lungime activă dimensiune A	50 mm
Ø exterior D	78 mm
Suport	HSK-A 100 scurt
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 20000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

## Accesorii

Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm	309840 32
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 32 mm	309860 32
Cheie tubulară pentru conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 32	309890 32
Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 32	309880 32