

**HOLEX****Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 63 scurt, Ø dornului d1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	306537 40
GTIN	4045197712295
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
- Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.

Cu orificii ale canalului de răcire.

**Aplicație:**

Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

**Livrare:**

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Conductă cu lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840, șurub de fixare la freză, pentru răcirea interioară Cod 309861.

**Descriere tehnică**

Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	27 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	40
cheie specială recomandată Cod 309840	40

Ø dornului d <sub>1</sub>	40 mm
Lungime activă dimensiune A	60 mm
Ø exterior D	88 mm
Suport	HSK-A 63 scurt
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 20000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

## Accesorii

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm	309860 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm	309840 40