

Garant**Freză de copiere scurtă, Coadă cilindrică, Ø D: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212601 25
GTIN	4045197712660
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Locaș precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare: $\pm 0,015$ mm.

Aplicație:

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

Oțel – pentru utilizări generale în execuția de matrițe.

Notă:

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv D_w .

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	121 mm
Ø cozii D_s h6	25 mm
Lungime activă L_1	45 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219875 (25IP; 6,0 Nm)
Ø tăișului D_c	25 mm
Ø d_1	22 mm
Număr de dinți Z	2
Răcire interioară	da
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Utilizarea frezei	Frezare prin copiere
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	219875
--------------------	--------