

**HOLEX****Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 scurt, Ø dornului d1: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	306677 50
GTIN	4045197712356
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
  - Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
  - Suprafață de contact a manșonului mărită.
  - Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.
- Cu orificii ale canalului de răcire.

**Aplicație:**

Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

**Livrare:**

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	70 mm
Ø dornului d <sub>1</sub>	50 mm
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	30 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	50

Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	50
Ø exterior D	120 mm
Suport	HSK-A 100 scurt
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 20000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

## Accesorii

Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 50	309880 50
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm	309860 50
Cheie tubulară pentru conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 50	309890 50