


**Garant****Plăcuță de frezare amovibilă Ø 12 mm, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	212650 ST1400
GTIN	4045197712189
Clasa articolului	21A

**Descriere****Execuție:**

**Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.**

· **Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare:  $\pm 0,015$  mm.**

**Aplicație:**

Plăcuțe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuția de matrițe.

Avans  $f_z$  în titan  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm

Tip: ST1400

Categorie: HB7520

**Descriere tehnică**

Tip	ST1400
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7520
Avans $f_z$ în aluminiu cu aşchii scurte	0,2 mm
Avans $f_z$ în oțel $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm
Avans $f_z$ în oțel $< 60$ HRC	0,15 mm

Avans $f_z$ în titan > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare