


Garant**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 20 mm, Tip: HART****Date comandă**

Numărul de comandă	212670 HART
GTIN	4045197712486
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:****Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.**· **Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare: $\pm 0,015$ mm.****Aplicație:**

Plăcuțe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuția de matrițe.

Avans f_z în titan > 850 N/mm²: 0,25 mm

Categorie: HB7705

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7705
Avans f_z în aluminiu cu aşchii scurte	0,25 mm
Avans f_z în oțel < 1400 N/mm ²	0,28 mm
Avans f_z în oțel < 60 HRC	0,2 mm
Avans f_z în titan > 850 N/mm ²	0,25 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare