

Garant**Freză de copiere lungă, Coadă cilindrică, Ø D: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212603 16
GTIN	4045197712714
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Locaș precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare: $\pm 0,015$ mm.

Aplicație:

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

Oțel – pentru utilizări generale în execuția de matrițe.

Notă:

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv D_w . GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	16 mm
Lungime activă L_1	28 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Ø d_1	14 mm
Ø cozii D_s h6	16 mm
Lungime Ø d_1	63 mm
Lungimea totală L_{ges}	123 mm
Număr de dinți Z	2
Răcire interioară	da

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare prin copiere
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurub de strângere	219873
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0