


Garant
Plăcuță de frezare amovibilă Ø 12 mm, Tip: TI

Date comandă

Numărul de comandă	212650 TI
GTIN	4045197712400
Clasa articolului	21A

Descriere
Execuție:

Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.

· **Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare: $\pm 0,015$ mm.**

Aplicație:

Plăcuțe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuția de matrițe.

Avans f_z în titan > 850 N/mm²: 0,2 mm

Categorie: HB7935

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7935
Avans f_z în aluminiu cu aşchii scurte	0,2 mm
Avans f_z în oțel < 1400 N/mm ²	0,2 mm
Avans f_z în oțel < 60 HRC	0,15 mm
Avans f_z în titan > 850 N/mm ²	0,2 mm

Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare