



Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul tije, Tip: 120SF



Date comandă

Numărul de comandă	441 180 120SF
GTIN	4045197713186
Clasa articolului	42D

Descriere

Execuție:

Stand de măsurare magnetic, cu fixare centrală mecanică. Toate cele trei articulații se blochează cu un singur mâner rotativ. Forță de fixare reglabilă progresiv cu stabilitate înaltă. Articulațiile sferice înlesnesc o poziționare rapidă și simplă. Bază magnetică cu comutator și talpă prismatică în V.

Suport standard pentru ceasuri comparatoare pentru tije de fixare cu $\varnothing 6$ mm, $\varnothing 8$ mm și prismă de susținere, cu reglaj fin pe suport.

Descriere tehnică

Lungime braț articulat L_2	51 mm
Lungime braț articulat L_1	56 mm
Forță de atracție	320 N
Bază magnetică lățime	30 mm
Încărcare maximă	2,7 kg
Cursă maximă	178 mm

Bază magnetică înălțime	36 mm
Bază magnetică lungime	36 mm
Racord filetat de jos	M5
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Suport pentru stand de măsurare Tip H	442100 H
Braț articulat 3-D Tip 120	442114 120
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM
Picior de stativ Tip S	442140 S
Braț articulat 3-D Tip 120	442110 120
Picior de stativ Tip S	442120 S
Picior de stativ cu ajustare fină Tip S	442125 S
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442104 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip K1	442100 K1
Suport pentru stand de măsurare Tip QR	442100 QR
Suport pentru stand de măsurare Tip CA	442100 CA
Suport pentru stand de măsurare Tip K2	442100 K2