

**Braț articulat 3-D, Tip: 600****Date comandă**

Numărul de comandă	442114 600
GTIN	4045197713179
Clasa articolului	42D

Descriere**Execuție:**

Brațe articulate 3-D mecanice cu blocare centrală. Toate cele trei articulații se blochează cu un singur mâner rotativ. Forță de strângere reglabilă și progresivă cu stabilitate înaltă. Articulațiile sferice permit o poziționare rapidă și simplă.

Descriere tehnică

Lungime braț articulat L ₁	287 mm
Lungime braț articulat L ₂	223 mm
Ø filet exterior inferior	M10×1,25
Ø filet interior superior	M6
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Picior de stativ Tip 2	442140 2
Suport pentru stand de măsurare Tip K1	442100 K1
Suport pentru stand de măsurare Tip K2	442100 K2
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip H	442100 H
Suport pentru stand de măsurare Tip QR	442100 QR
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442104 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip CA	442100 CA