

**HOLEX****Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul tijei, Tip: 240****Date comandă**

Numărul de comandă	441180 240
GTIN	4045197713193
Clasa articolului	42D

**Descriere****Execuție:**

Stand de măsurare magnetic, cu fixare centrală mecanică. Toate cele trei articulații se blochează cu un singur mâner rotativ. Forță de fixare reglabilă progresiv cu stabilitate înaltă. Articulațiile sferice înlesnesc o poziționare rapidă și simplă. Bază magnetică cu comutator și talpă prismatică în V.

Suport standard pentru ceasuri comparatoare pentru tije de fixare cu  $\varnothing$  6 mm,  $\varnothing$  8 mm și prismă de susținere, cu reglaj fin pe suport.

**Descriere tehnică**

Forță de atracție	800 N
Lungime braț articulat L <sub>2</sub>	101 mm
Încărcare maximă	4 kg
Lungime braț articulat L <sub>1</sub>	110 mm
Bază magnetică lățime	50 mm
Bază magnetică înălțime	55 mm

Bază magnetică lungime	60 mm
Cursă maximă	282 mm
Racord filetat de jos	M8
Tip produs	Stand de măsurare

## Accesorii

Suport pentru stand de măsurare Tip K2	442100 K2
Suport pentru stand de măsurare Tip K1	442100 K1
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442104 2SM
Picior de stativ Tip 1	442140 1
Picior de stativ Tip 1	442120 1
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM
Picior de stativ Tip 0	442140 0
Picior de stativ Tip K3	442120 K3
Braț articulată 3-D Tip 240	442114 240
Suport pentru stand de măsurare Tip H	442100 H
Picior de stativ Tip V	442120 V
Braț articulată 3-D Tip 240	442110 240
Picior de stativ Tip 1	440868 1
Suport pentru stand de măsurare Tip CA	442100 CA
Suport pentru stand de măsurare Tip QR	442100 QR
Picior de stativ Tip 0	442120 0
Picior de stativ cu ajustare fină Tip 0	442125 0