

HOLEX**Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul tijei, Tip: 290****Date comandă**

Numărul de comandă	441180 290
GTIN	4045197713308
Clasa articolului	42D

Descriere**Execuție:**

Stand de măsurare magnetic, cu fixare centrală mecanică. Toate cele trei articulații se blochează cu un singur mâner rotativ. Forță de fixare reglabilă progresiv cu stabilitate înaltă. Articulațiile sferice înlesnesc o poziționare rapidă și simplă. Bază magnetică cu comutator și talpă prismatică în V.

Suport standard pentru ceasuri comparatoare pentru tije de fixare cu $\varnothing 6$ mm, $\varnothing 8$ mm și prismă de susținere, cu reglaj fin pe suport.

Descriere tehnică

Bază magnetică lățime	50 mm
Lungime braț articulat L ₂	129 mm
Bază magnetică înălțime	55 mm
Bază magnetică lungime	80 mm
Cursă maximă	349 mm
Lungime braț articulat L ₁	149 mm

Forță de atracție	800 N
Încărcare maximă	8 kg
Racord filetat de jos	M8
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM
Picior de stativ Tip 1	440868 1
Picior de stativ Tip V	442120 V
Picior de stativ Tip K3	442120 K3
Picior de stativ Tip 0	442120 0
Suport pentru stand de măsurare Tip QR	442100 QR
Picior de stativ Tip 0	442140 0
Suport pentru stand de măsurare Tip K2	442100 K2
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442104 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip H	442100 H
Picior de stativ Tip 1	442120 1
Braț articulat 3-D Tip 290	442110 290
Picior de stativ Tip 1	442140 1
Suport pentru stand de măsurare Tip K1	442100 K1
Suport pentru stand de măsurare Tip CA	442100 CA
Braț articulat 3-D Tip 290	442114 290
Picior de stativ cu ajustare fină Tip 0	442125 0