

HOLEX**Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul tijei, Tip: 600****Date comandă**

Numărul de comandă	441180 600
GTIN	4045197713315
Clasa articolului	42D

Descriere**Execuție:**

Stand de măsurare magnetic, cu fixare centrală mecanică. Toate cele trei articulații se blochează cu un singur mâner rotativ. Forță de fixare reglabilă progresiv cu stabilitate înaltă. Articulațiile sferice înlesnesc o poziționare rapidă și simplă. Bază magnetică cu comutator și talpă prismatică în V.

Suport standard pentru ceasuri comparatoare pentru tije de fixare cu \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm și prismă de susținere, cu reglaj fin pe suport.

Descriere tehnică

Bază magnetică lungime	117 mm
Bază magnetică înălțime	55 mm
Bază magnetică lățime	50 mm
Forță de atracție	1300 N
Lungime braț articulată L ₂	223 mm
Lungime braț articulată L ₁	287 mm

Încărcare maximă	14 kg
Cursă maximă	580 mm
Racord filetat de jos	M10×1,25
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Picior de stativ Tip 2	442120 2
Suport pentru stand de măsurare Tip QR	442100 QR
Picior stativ cu ajustare fină hidraulică Tip 2	440865 2
Braț articulat 3-D Tip 600	442110 600
Suport pentru stand de măsurare Tip H	442100 H
Suport pentru stand de măsurare Tip CA	442100 CA
Picior de stativ Tip 2	442140 2
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442104 2SM
Braț articulat 3-D Tip 600	442114 600
Suport pentru stand de măsurare Tip K1	442100 K1
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip K2	442100 K2
Picior de stativ Tip 2	440868 2
Picior de stativ Tip F	442120 F