




Menghină modulară, Lățimea bacului A: 150/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	362110 150/3
GTIN	4045197708243
Clasa articolului	32P

Descriere

Execuție:

- Menghină de mașini-unelte cu bacuri cu fixare prin presare în jos.
- Acționare mecanică simplă (până la 3,5 t).
- Reglare ușoară a deschiderii.
- Cementat HRC 60.
- Paralelism de 0,02 mm.

Livrare:

Inclusiv opritor de piesă, 2 buc. piulițe similar Cod 362160 Ref. 18/16, 1 cheie de strângere, 1 cheie pentru șuruburi hexagonale, 4 gheare de strângere.

Notă:

Alte bride de prindere, a se vedea Cod 362160.

Descriere tehnică

Greutate	37,5 kg
Înălțimea bacurilor C	50 mm
Înălțimea corpului de bază G	50 mm
Lungimea totală L	520 mm
Lățimea bacului A	150 mm
Gamă de prindere b	300 mm

Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Modular HOLEX 150
Pană de fixare longitudinală l	16 mm
Pană de fixare transversală n	16 mm
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

Bac de protecție neted, moale (bucată) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362148 150
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 14/16 mm	362160 14/16
Bac moale cu suprafață de fixare plană (buc.) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362132 150
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 20/16 mm	362160 20/16
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 18/16 mm	362160 18/16
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 12/16 mm	362160 12/16
Bac de protecție striat pe lungime (bucată) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362146 150
Bac prismatic (buc.) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362127 150
Bac de protecție neted, dur (bucată) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362147 150
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 16/16 mm	362160 16/16