

HOLEX**Portsculă cu prindere pe con, HSK-A 100 scurt, Ø de strângere D1: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	304397 25
GTIN	4045197709264
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Suprafețele funcționale HSK sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B și DIN 6535 forma HB.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

HSK 40 și 50, forma A și E se livrează direct de la producător.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	25 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	25
Ø exterior D	65 mm
Suport	HSK-A 100 scurt
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-4

Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 20000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 25	309880 25
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 25 mm	309900 25
Cheie tubulară pentru conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 25	309890 25