

**Garant**
**APHT 100305 FR, HU7815, Tip: ALU**


### Date comandă

Numărul de comandă	215939 ALU
GTIN	4045197708908
Clasa articolului	21A

### Descriere

**Execuție:**

Plăcuțe amovibile cu o geometrie pozitivă deosebită și formă elicoidală a muchiiilor așchietoare.

**Notă:**

Valorile de referință sunt valabile pentru freze Cod 215800, 215803, 215850, 215853 și 215870.

Pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,8$  mm.

Grosimea plăcii: 3,5 mm

Rază la colț: 0,5 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,12 mm

### Descriere tehnică

Avans $f_z$ per dinte	0,12 mm
Tip	ALU
Rază la colț	0,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APHT 100305 FR
Categorie	HU7815

Materialul sculei	Carbura
Grosimea plăcii	3,5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	700 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	600 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	400 m/min	N
CuZn	recomandat	500 m/min	N
Grafit, GRP, CRP	recomandat	400 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		