

**Garant****TNMG 160404, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	251432 HB7020
GTIN	4045197711045
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 400 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmatător de așchii	SS
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire