

**Garant**
**Plăcuță HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 20,7 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	231630 20,7
GTIN	4045197710352
Clasa articolului	21M

**Descriere**
**Execuție:**

Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă.

Precizie a concentricității în stare montată  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

**Notă:**

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere. Caracteristici de așchiere valabile pentru element de bază  $5 \times D$ .

Găuri de ghidare doar cu capete de tăiere de același tip.

Pentru Ø burghiului suport D: 20 mm

Avans f în aluminiu cu așchii scurte: 0,42 mm/rot

**Descriere tehnică**

Avans f în aluminiu cu așchii scurte	0,42 mm/rot
Ø D	20,7 mm
Pentru Ø burghiului suport D	20 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Categorie	HU7810

Materialul sculei	Carbura
Unghiul la vârf	135 grad
Număr de dinți Z	2
Tip produs	Placă pentru găurire