

**Garant****CNMG 09T308, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250052 HB7020
GTIN	4045197711007
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 09T308 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmbător de așchii: SS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 400 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Sfărâmbător de așchii	SS
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 400 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire