

Garant
WNMG 080404, Categorie: HB7020


Date comandă

Numărul de comandă	251962 HB7020
GTIN	4045197711083
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080404 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de aşchii: SS

 Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm

 Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Sfârâmător de aşchii	SS
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HB7020

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire