

**Garant**
**Plăcuță HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 23,25 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	231630 23,25
GTIN	4045197710468
Clasa articolului	21M

**Descriere**
**Execuție:**

Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă.

Precizie a concentricității în stare montată  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

**Notă:**

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere. Caracteristici de așchiere valabile pentru element de bază  $5 \times D$ .

Găuri de ghidare doar cu capete de tăiere de același tip.

Pentru Ø burghiului suport D: 23 mm

Avans  $f$  în aluminiu cu așchii scurte: 0,44 mm/rot

**Descriere tehnică**

Ø D	23,25 mm
Avans $f$ în aluminiu cu așchii scurte	0,44 mm/rot
Pentru Ø burghiului suport D	23 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Categorie	HU7810

Materialul sculei	Carbura
Unghiul la vârf	135 grad
Număr de dinți Z	2
Tip produs	Placă pentru găurire