

**Garant****SCMT 09T304, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260742 HB7020
GTIN	4045197710833
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	SS
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Categorie	HB7020
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 400 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Numărul de schimbări / tăisuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire