


Garant**SNMG 120404, Categorie: HB7020**

Date comandă

Numărul de comandă	251142 HB7020
GTIN	4045197711021
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120404 HB7020 Rază la colț: 0,4 mm
Categorie: HB7020
Sfărâmător de aşchii: SS
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de aşchii	SS
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	P
Categorie	HB7020

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire