

Garant**KNUX 160405L, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	251032 HB7020
GTIN	4045197711151
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Sfărâmbător de aşchii	SM
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,5 mm
Sfărâmbător de aşchii	2,2 mm
Aplicația principală	P
Categorie	HB7020
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160405L
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

