

Garant
WNMG 060404, Categorie: HB7020


Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251952 HB7020 |
| GTIN | 4045197711069 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------|
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 150 - 400 m/min |
| Sfârâmător de așchii | SS |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,3 - 2 mm |
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Aplicația principală | P |
| Avans f | 0,1 - 0,4 mm/rot |
| Categorie | HB7020 |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | WNMG 080404 |
| Numărul de schimbări / tăișuri | 6 |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire