

Garant
TCMT 110204, Categorie: HB7020


Date comandă

Numărul de comandă	260952 HB7020
GTIN	4045197710864
Clasa articolului	21G

Descriere

TCMT 110204 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de aşchii: SS

 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	P
Sfărâmător de aşchii	SS
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Categorie	HB7020

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire