

Garant**VBMT 160404, Categorie: HB7020**

Date comandă

Numărul de comandă	261152 HB7020
GTIN	4045197709394
Clasa articolului	21G

Descriere

VBMT 160404 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de aşchii: SS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Sfârâmător de aşchii	SS
Aplicația principală	P

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire