

Garant
VBMT 160408, Categorie: HB7020


Date comandă

Numărul de comandă	261154 HB7020
GTIN	4045197710802
Clasa articolului	21G

Descriere

VBMT 160408 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de așchii: SS

 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Sfărâmător de așchii	SS
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,8 mm

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire