

Garant**VBMT 160402, Categorie: HB7020**

Date comandă

Numărul de comandă	261150 HB7020
GTIN	4045197708892
Clasa articolului	21G

Descriere

VBMT 160402 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de aşchii: SS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Sfârâmător de aşchii	SS
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160402
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire