

**Garant****VBMT 110304, Categorie: HB7020**

### Date comandă

Numărul de comandă	261144 HB7020
GTIN	4045197708885
Clasa articolului	21G

### Descriere

VBMT 110304 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmtor de așchii: SS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 400 m/min

### Descriere tehnică

Sfârâmtor de așchii	SS
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 400 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,05 - 0,2 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire