


Garant
CC.T 120404, Categorie: HB7020


Date comandă

Numărul de comandă	260064 HB7020
GTIN	4045197710819
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 120404 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de așchii: SS

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avans f : 0,05 - 2,5 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 2,5 mm/rot
Sfârâmător de așchii	SS
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire